

Garant**Trapez-håndsnittap, enkeltvis Sluttap, ubelagt, Tr: TR24X5****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130790 TR24X5
GTIN	4062406087876
Artikelklasse	11G

Beskrivelse**Udførelse:**

3-delt sæt, **bestående af spids-, mellem- og sluttap.**

- **Spidstap med lang styretap.**
- **Sluttap Tolerance H7**

Bemærk:

Værktøjet egner sig ikke til reversering.

Gevindstigning: 5 mm

Samlet længde L: 190 mm

Skaft-Ø D_s: 18 mm

Skaftfirkant □: 14,5 mm

Kernehul-Ø: 19,25 mm

Teknisk beskrivelse

Antal spånnoter	3
Skaftfirkant □	14,5 mm
Antal skær Z	3
Skaft-Ø D _s	18 mm
Gevindstigning	5 mm
Kernehul-Ø	19,25 mm
Samlet længde L	190 mm
Gevindstørrelse	24
Belægning	ubelagt

Gevindtype	TR
Flankevinkel	30 grader
Skæremateriale	HSS E
Norm	Fabriksstandard
Toleranceklasse	DIN 103 7H
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 1,5×D ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Håndsnittap
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper