

**Garant****Trapez-håndsnittap, enkeltvis Spidstap, ubelagt, Tr: TR12X3****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130770 TR12X3
GTIN	4062406087609
Artikelklasse	11G

**Beskrivelse****Udførelse:**

3-delt sæt, **bestående af spids-, mellem- og sluttap.**

- **Spidstap med lang styretap.**
- **Sluttap Tolerance H7**

**Bemærk:**

**Værktøjet egner sig ikke til reversering.**

Gevindstigning: 3 mm

Samlet længde L: 110 mm

Skaft-Ø D<sub>s</sub>: 8 mm

Skaftfirkant □: 6,2 mm

Kernehul-Ø: 9,25 mm

**Teknisk beskrivelse**

Antal skær Z	3
Kernehul-Ø	9,25 mm
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	8 mm
Antal spånnoter	3
Samlet længde L	110 mm
Skaftfirkant □	6,2 mm
Gevindstigning	3 mm
Gevindstørrelse	12
Belægning	ubelagt

Gevindtype	TR
Flankevinkel	30 grader
Skæremateriale	HSS E
Norm	Fabriksstandard
Toleranceklasse	DIN 103 7H
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 1,5xD ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Håndsnittap
Produkttype	Snittapper