

Garant**Trapez-håndsnittap, enkeltvis Sluttap, ubelagt, Tr: TR14X3****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 130790 TR14X3 |
| GTIN | 4062406087814 |
| Artikelklasse | 11G |

Beskrivelse**Udførelse:**

3-delt sæt, **bestående af spids-, mellem- og sluttap.**

- **Spidstap med lang styretap.**
- **Sluttap Tolerance H7**

Bemærk:

Værktøjet egner sig ikke til reversering.

Gevindstigning: 3 mm

Samlet længde L: 130 mm

Skaft-Ø D_s: 10 mm

Skaftfirkant □: 8 mm

Kernehul-Ø: 11,25 mm

Teknisk beskrivelse

| | |
|------------------------|----------|
| Samlet længde L | 130 mm |
| Antal spånnoter | 3 |
| Kernehul-Ø | 11,25 mm |
| Skaftfirkant □ | 8 mm |
| Skaft-Ø D _s | 10 mm |
| Antal skær Z | 3 |
| Gevindstigning | 3 mm |
| Gevindstørrelse | 14 |
| Belægning | ubelagt |

| | |
|----------------------------|---------------------------------|
| Gevindtype | TR |
| Flankevinkel | 30 grader |
| Skæremateriale | HSS E |
| Norm | Fabriksstandard |
| Toleranceklasse | DIN 103 7H |
| Skaft | Cylinderskaft med h9 |
| Indvendig køling | nej |
| Anvendelse ved boringstype | Op til 1,5×D ved gennemgangshul |
| Skæreretning | højre |
| Type af gevindværktøj | Håndsnittap |
| Farvering | uden |
| Produkttype | Snittapper |