

Garant**SOMT 120504 PDER, HB7520, Type: ST900****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	214866 ST900
GTIN	4045197716385
Artikelklasse	21A

Beskrivelse**Udførelse:**

Forstærket plattetykkelse af hensyn til højeste spåntagningskrav. Slidbeskyttelse som følge af meget moderne belægning.

Bemærk:

Vejledende værdier for $a_e = 0,3 \times D$.

Hjørneradius: 0,4 mm

Tilspænding f_z pr. tand: 0,2 mm

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f_z pr. tand	0,2 mm
Type	ST900
Hjørneradius	0,4 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	SOMT 120504 PDER
Type	HB7520
Skæremateriale	HM

Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskersplatte til fræsning

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Stål < 500 N/mm ²	egnet	320 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	300 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	260 m/min	P
våd, maksimal	betinget egnet		
tør	egnet		