

HOLEX**Hjørnefræser 90°, med boring, Ø D / antal skær Z: 50/5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	215102 50/5
GTIN	4062406087982
Artikelklasse	220

Beskrivelse**Udførelse:**

Robust hjørnefræser med vendeplatteholdere med støtte på flere sider til stabile bearbejdningsbetingelser.

Kan anvendes i kombination med vendeskærplatte 215117 UNI som **high-feed-fræser**.

Anvendelse:

Med dobbeltsidede 3-skærs-platter XNEX0806.. eller ensidede 3-skærs-platter XNEX0806.. **High-performance**.

Bemærk:

GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 3,8** med klinge nr. **674252 str. 15IP**.

Teknisk beskrivelse

Samlet længde $L_{i alt}$	40 mm
passende vendeskærsplatter	XNEX 0806..
Maks. skæredybde $a_{p maks}$	4 mm
Antal skær Z	5
Skær-Ø D_c	50 mm
Holdeboring-Ø	22 mm

Vendeplatteskruesæt	219798 1 (15IP; 3,8 Nm)
Skaftudførelse	med boring
Indstillingsvinkel κ	90 grader
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Deling af skærene	ulige
Indvendig køling	ja
Produkttype	Hjørnefræser