



## Hjørnefræser 90°, med boring, Ø D / antal skær Z: 63/6mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	215102 63/6
GTIN	4062406087999
Artikelklasse	220

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Robust hjørnefræser med vendeplatteholdere med støtte på flere sider til stabile bearbejdningsbetingelser.

Kan anvendes i kombination med vendeskærplatte 215117 UNI som **high-feed-fræser**.

#### Anvendelse:

Med dobbeltsidede 3-skærs-platter XNEX0806.. eller ensidede 3-skærs-platter XNEX0806.. **High-performance**.

#### Bemærk:

GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 3,8** med klinge nr. **674252 str. 15IP**.

### Teknisk beskrivelse

Holdeboring-Ø	22 mm
Samlet længde $L_{i,alt}$	40 mm
Maks. skæredybde $a_{p,maks}$	4 mm
Antal skær Z	6
Skær-Ø $D_c$	63 mm
Vendeplatteskruesæt	219798 1 (15IP; 3,8 Nm)

passende vendeskærsplatter	XNEX 0806..
Skaftudførelse	med boring
Indstillingsvinkel $\kappa$	90 grader
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Deling af skærene	ulige
Indvendig køling	ja
Produkttype	Hjørnefræser