

**LED-arbejdslamper COLOUR MATCH, der giver naturlige farver, Type: MINI****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	081513 MINI
GTIN	5708997356500
Artikelklasse	08C

Beskrivelse**Udførelse:**

COLOUR MATCH. Special-LED med høj CRI-værdi til **perfekt farvegengivelse** og ekstremt lang LED-levetid. Perfekt egnet til alle lakerings-, polerings-, rengørings- og forberedelsesopgaver. Dimensioneret til brug i lakererier. **Udskiftelig glaslinse**, der er modstandsdygtig over for alle opløsningsmiddeltyper også ved daglig rengøring. **MINIMATCH.** Med 2 COLOUR LIGHT-funktion. Denne giver mulighed for at vælge mellem to farvetemperaturer, alt efter den pågældende arbejdsopgave. Varmt lys (4500 K) til lyse overflader og koldt lys (6500 K) til mørke overflader.

Genopladelig støv- og vandtæt batteri-håndarbejdslampe. Med robust, drejelig krog og stærk indbygget magnet. Fleksibelt lampehoved (kan drejes 180°).

Funktion:

IP65: Der er beskyttelse mod strålevand fra alle retninger og beskyttelse mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive ladekabel.

Teknisk beskrivelse

Batteritype	Lithium-ion
-------------	-------------

Datablad

Lysfarve	Ægte farve
Lysfarve	Koldhvid
Lysfarve	Varmhvid
Lysnet	200 lm
Batterispænding	3,7 V
Akku-kapacitet	1,6 Ah
Energiforsyning	Batteridrevet
Antal medfølgende akkuer	1
Farvetemperatur	4500 - 6500 K
CRI-værdi	96
Beskyttelsesklasse IP	IP 65
Totalbredde	60 mm
Brændetid	2 h
Samlet længde	156 mm
Vægt	190 g
ATEX-zone	Ingen
Produkttype	Arbejdslygte