



## Kemikaliebeskyttelsehandsker, par Butoject® 898, Handskestørrelse: 11



### Bestillingsdata

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 094781 11     |
| GTIN                | 4008198789819 |
| Artikelklasse       | 04Q           |

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Butoject® 898. Yderst fleksibel kemikaliebeskyttelsehandske af butylgummi. Beskytter mod en stor båndbredde af ekstremt farlige kemikalier og mod gasser. Kombinerbar med kemikaliebeskyttelsesdragter. Denne handske opfylder kravene om elektrostatiske egenskaber for beskyttelsehandsker iht. den nye standard EN 16350:2014. **Godkendelse iht. EN 421 (radioaktiv kontamination).**

Beskyttelsehandske i kategori III.

#### Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

### Teknisk beskrivelse

|   |             |
|---|-------------|
| Permeationstid ved svovlsyre 96 %       | >480 min    |
| Godstykkelse                            | 0,7 mm      |
| Permeationstid ved acetone 99 %         | >480 min    |
| Permeationstid ved natriumhydroxid 40 % | 240-480 min |

|  |  |
|--|--|
| Permeationstid ved cyclohexan 99 %       | 60-120 min   |
| Permeationstid ved natriumhydroxid 50 %  | 240-480 min  |
| Permeationstid ved svovlsyre 50 %        | >480 min   |
| Permeationstid ved ethanol 95 %          | 240-480 min  |
| Permeationstid ved methanol 99 %         | 240-480 min  |
| Permeationstid ved acetonitril 99 %      | 240-480 min  |
| Permeationstid ved isopropanol 99 %      | 240-480 min  |
| Producentbetegnelse                      | Butoject 898                                       |
| Handskestørrelse                         | 11   |
| Permeationstid ved dimethylsulfoxid 99 % | 240-480 min  |
| Handsketype                              | Kemikaliebeskyttelseshandsker                      |
| Beskyttelseskategori                     | Kategori III                                       |
| Indhold                                  | 1  |
| Handskeegenskab                          | DMF-fri  |
| Beskyttelsesklasse                       | Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374 |
| EN 374                                   | Type A (BCIKLM)                                    |
| Kemikaliebestandighed                    | BCIKLM   |
| EN 388                                   | 2111X  |
| Materiale                                | Butyl  |
| Bæremateriale                            | Butyl  |
| AQL                                      | 0,65   |
| Anvendelsesområde                        | Heavy Duty   |
| Længde                                   | 350 mm   |
| Tykkelse                                 | 0,7 mm   |
| Farve                                    | sort   |
| Anvendelse                               | flergangsbrug                                      |
| Skærebeskyttelsesklasse                  | 1  |
| Produkttype                              | Kemikaliebeskyttelseshandsker                      |

