



Kemikaliebeskyttelsehandsker, par Butoject® 898, Handskestørrelse: 8



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	094781 8
GTIN	4008198789888
Artikelklasse	04Q

Beskrivelse

Udførelse:

Butoject® 898. Yderst fleksibel kemikaliebeskyttelsehandske af butylgummi. Beskytter mod en stor båndbredde af ekstremt farlige kemikalier og mod gasser. Kombinerbar med kemikaliebeskyttelsesdragter. Denne handske opfylder kravene om elektrostatiske egenskaber for beskyttelsehandsker iht. den nye standard EN 16350:2014. **Godkendelse iht. EN 421 (radioaktiv kontamination).**

Beskyttelsehandske i kategori III.

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Teknisk beskrivelse

Permeationstid ved dimethylsulfoxid 99 %	240-480 min
Permeationstid ved cyclohexan 99 %	60-120 min
Permeationstid ved acetonitril 99 %	240-480 min
Permeationstid ved natriumhydroxid 50 %	240-480 min

Permeationstid ved acetone 99 %	>480 min
Handskestørrelse	8
Permeationstid ved natriumhydroxid 40 %	240-480 min
Producentbetegnelse	Butoject 898
Permeationstid ved isopropanol 99 %	240-480 min
Permeationstid ved methanol 99 %	240-480 min
Permeationstid ved ethanol 95 %	240-480 min
Permeationstid ved svovlsyre 50 %	>480 min
Godstykkelse	0,7 mm
Permeationstid ved svovlsyre 96 %	>480 min
Beskyttelseskategori	Kategori III
Handsketype	Kemikaliebeskyttelsehandsker
Indhold	1
Handskeegenskab	DMF-fri
Beskyttelsesklasse	Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
EN 374	Type A (BCIKLM)
Kemikaliebestandighed	BCIKLM
EN 388	2111X
Materiale	Butyl
Bæremateriale	Butyl
AQL	0,65
Anvendelsesområde	Heavy Duty
Længde	350 mm
Tykkelse	0,7 mm
Farve	sort
Anvendelse	flergangsbrug
Skærebeskyttelsesklasse	1
Produkttype	Kemikaliebeskyttelsehandsker

