



LED-akku-arbejdslampe COLOUR MATCH, der giver naturlige farver, Type: MULTI3



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	081514 MULTI3
GTIN	5708997356531
Artikelklasse	08C

Beskrivelse

Udførelse:

COLOUR MATCH. Special-LED med høj CRI-værdi til **perfekt farvegengivelse** og ekstremt lang LED-levetid. Perfekt egnet til alle lakerings-, polerings-, rengørings- og forberedelsesopgaver. Dimensioneret til brug i lakererier. **Udskiftelig glaslinse**, der er modstandsdygtig over for alle opløsningsmiddeltyper også ved daglig rengøring. **MULTIMATCH 3.** Effektiv, bærbar batteri-arbejdslampe med farvetemperaturvalg med 5 trin. Visning af batterikapacitet og resterende driftstid på bagsiden. Integreret fod velegnet til direkte montering på Scangrip-stativ 081252 1,35-3.

Funktion:

IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsænkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive lader.

Beskyttelsesklasse IP: IP 67

ATEX-zone: Ingen

Lysnet: 3000 lm

Brændetid: 15 h

CRI-værdi: 96

Antal medfølgende akkuer: 1

Batteritype: Lithium-ion

Teknisk beskrivelse

Lysfarve	ægte farve
Lysnet	3000 lm
Brændetid	15 h
Akku-kapacitet	4 Ah
Antal medfølgende akkuer	1
Batterispænding	11,1 V
ATEX-zone	Ingen
Beskyttelsesklasse IP	IP 67
Energiforsyning	Akkudrevet
Batteritype	Lithium-ion
Samlet længde	240 mm
Totalbredde	230 mm
CRI-værdi	96
Vægt	1970 g
Producentbetegnelse	MULTIMATCH 3
Produkttype	Arbejdslygte