



Hjørnefræser 90°, med boring, Ø D / antal skær Z: 80/7mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	215102 80/7
GTIN	4062406088002
Artikelklasse	220

Beskrivelse

Udførelse:

Robust hjørnefræser med vendeplatteholdere med støtte på flere sider til stabile bearbejdningsbetingelser.

Kan anvendes i kombination med vendeskærplatte 215117 UNI som **high-feed-fræser**.

Anvendelse:

Med dobbeltsidede 3-skærs-platter XNEX0806.. eller ensidede 3-skærs-platter XNEX0806.. **High-performance**.

Bemærk:

GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 3,8** med klinge nr. **674252 str. 15IP**.

Teknisk beskrivelse

Antal skær Z	7
Maks. skæredybde $a_{p,max}$	4 mm
Vendeplatteskruesæt	219798 1 (15IP; 3,8 Nm)
Holdeboring-Ø	27 mm
Samlet længde $L_{i,alt}$	50 mm
passende vendeskærplatter	XNEX 0806..

Skær-Ø D_c	80 mm
Skaftudførelse	med boring
Indstillingsvinkel κ	90 grader
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Deling af skærene	ulige
Indvendig køling	ja
Produkttype	Hjørnefræser