



Selvspændende borepatroner, Type: 13/12



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	341425 13/12
GTIN	4062406088361
Artikelklasse	32W

Beskrivelse

Udførelse:

Simpel, let konstruktion.
Med borepatronkonus DIN 238

Anvendelse:

Primært til håndboremaskiner.
Til at sætte på indstiksdorne nr. 342300 – 342887 eller direkte på maskinspindlen.

Teknisk beskrivelse

Udvendig Ø	42,5 mm
Borepatronkonus	B 12
Spændeområde	1 - 13 mm
Borehovedlængde lukket	97 mm
Største borepatronkonus-Ø	12,065 mm
Produkttype	Borepatron, nøglefri