



Selvspændende borepatroner, Type: 16/16



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	341425 16/16
GTIN	4062406088385
Artikelklasse	32W

Beskrivelse

Udførelse:

Simpel, let konstruktion.
Med borepatronkonus DIN 238

Anvendelse:

Primært til håndboremaskiner.
Til at sætte på indstiksdorne nr. 342300 – 342887 eller direkte på maskinspindlen.

Teknisk beskrivelse

Udvendig Ø	50,5 mm
Spændeområde	3 - 16 mm
Borepatronkonus	B 16
Borehovedlængde lukket	106,7 mm
Største borepatronkonus-Ø	15,733 mm
Produkttype	Borepatron, nøglefri