



Selvspændende borepatroner, Type: 16/18



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	341425 16/18
GTIN	4062406088392
Artikelklasse	32W

Beskrivelse

Udførelse:

Simpel, let konstruktion.
Med borepatronkonus DIN 238

Anvendelse:

Primært til håndboremaskiner.
Til at sætte på indstiksdorne nr. 342300 – 342887 eller direkte på maskinspindlen.

Teknisk beskrivelse

Borehovedlængde lukket	110,9 mm
Største borepatronkonus-Ø	17,431 mm
Borepatronkonus	B 18
Udvendig Ø	50,5 mm
Spændeområde	3 - 16 mm
Produkttype	Borepatron, nøglefri