

**Garant****Borestang til stikdrejning, højre, Skaft-Ø DS / stikbredde w: 16/1,5Xmm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	273790 16/1,5X
GTIN	4062406087203
Artikelklasse	21W

**Beskrivelse****Udførelse:**

Fremstillet i førsteklases værktøjsstål ( $>1300 \text{ N/mm}^2$ ). I forbindelse med den konvekse vendeplattetiksering opnås en optimal modstandskraft mod aksiale og radiale skærekrafter, hvorved overfladekvaliteten og produktiviteten øges markant.

**Teknisk beskrivelse**

Stikbredde W	1,5 mm
$t_{\text{maks}}$ indvendig bearbejdning	6 mm
Midterforskydning $L_3$	10,5 mm
Skrue	279815 12 (TX15; 3,5 Nm)
Mindste forborings-Ø $D_{\text{min}}$	19 mm
Udhængslængde $L_1$ , tilbagetrukne holdere	30 mm
Samlet længde L	180 mm
Skaft-Ø $D_s$	16 mm
Anvendelsesområde	radial indvendig indstikning
Indsatstype	højre
Indvendig køling	ja
aksial stikning mulig	ja
Produkttype	Borestang

---

**Tilbehør**

Klemmeskrue Type 12	279815 12
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500

---