

Garant**Borestang til stikdrejning, Venstre, Skaft-Ø DS / stikbredde w: 16/1,5Xmm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	273791 16/1,5X
GTIN	4062406088613
Artikelklasse	21W

Beskrivelse**Udførelse:**

Fremstillet i førsteklasses værktøjsstål ($>1300 \text{ N/mm}^2$). I forbindelse med den konvekse vendeplattefiksering opnås en optimal modstandskraft mod aksiale og radiale skærekrafter, hvorved overfladekvaliteten og produktiviteten øges markant.

Teknisk beskrivelse

Samlet længde L	180 mm
t_{maks} indvendig bearbejdning	6 mm
Udhængslængde L_1 , tilbagetrukne holdere	30 mm
Stikbredde W	1,5 mm
Skrue	279815 12 (TX15; 3,5 Nm)
Midterforskydning L_3	10,5 mm
Mindste forborings-Ø D_{min}	19 mm
Skaft-Ø D_s	16 mm
Anvendelsesområde	radial indvendig indstikning
Indsatstype	Venstre
Indvendig køling	ja
aksial stikning mulig	ja
Produkttype	Borestang

Tilbehør

Klemmeskrue Type 12	279815 12
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500
