

Garant**Håndsnittapsæt, ubelagt, M: M22****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130400 M22
GTIN	4062406088538
Artikelklasse	11G

Beskrivelse**Udførelse:**

3-delt sæt, **bestående afspids-, mellem- og sluttap. Spidstap med lang styretap.**

Gevindtype: M

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 352

Toleranceklasse: ISO 2 6H

Gevindstigning: 2,5 mm

Samlet længde L: 100 mm

Skaft-Ø D_s: 18 mm

Skaftfirkant □: 14,5 mm

Kernehul-Ø: 19,5 mm

Teknisk beskrivelse

Gevindtype	M
Gevindstigning	2,5 mm
Norm	DIN 352
Gevind-Ø	22 mm
Toleranceklasse	ISO 2 6H

Gevinddybde	66 mm
Skaftfirkant □	14,5 mm
Antal skær Z	3
Samlet længde L	100 mm
Antal spånnoter	3
Skæremateriale	HSS E
Kernehul-Ø	19,5 mm
Skaft-Ø D _s	18 mm
Gevindstørrelse	M22
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	A
Skærfasform	D
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved bund- og gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Håndsnittap
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Alu > 10% Si	betinget egnet		
Stål < 750 N/mm ²	egnet		
Stål < 900 N/mm ²	egnet		

Stål < 1100 N/mm ²	betinget egnet
INOX < 900 N/mm ²	egnet
INOX > 900 N/mm ²	betinget egnet
Ti > 850 N/mm ²	egnet
GG (G)	betinget egnet
Uni	egnet
Olie	egnet
tør	betinget egnet