

**Garant****Håndsnittapsæt, ubelagt, M: M24****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130400 M24
GTIN	4062406088545
Artikelklasse	11G

**Beskrivelse****Udførelse:**

3-delt sæt, **bestående afspids-, mellem- og sluttap. Spidstep med lang styretap.**

Gevindtype: M

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 352

Toleranceklasse: ISO 2 6H

Gevindstigning: 3 mm

Samlet længde L: 110 mm

Skaft-Ø D<sub>s</sub>: 18 mm

Skaftfirkant □: 14,5 mm

Kernehul-Ø: 21 mm

**Teknisk beskrivelse**

Skaftfirkant □	14,5 mm
Norm	DIN 352
Gevind-Ø	24 mm
Gevindtype	M
Samlet længde L	110 mm

Toleranceklasse	ISO 2 6H
Gevinddybde	72 mm
Antal skær Z	3
Antal spånnoter	3
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	18 mm
Gevindstigning	3 mm
Skæremateriale	HSS E
Kernehul-Ø	21 mm
Gevindstørrelse	M24
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	A
Skærfasform	D
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved bund- og gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Håndsnittap
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper

## Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Alu > 10% Si	betinget egnet		
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet		

Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	egnet
GG (G)	betinget egnet
Uni	egnet
Olie	egnet
tør	betinget egnet