

Garant**Håndsnittapsæt nitreret, ubelagt, M: M20****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130450 M20
GTIN	4062406089955
Artikelklasse	11G

Beskrivelse**Udførelse:**

3-delt sæt, **bestående af spids-, mellem- og sluttap. Spidstep med lang styretap.**

Overflade nitreret, derved mere slidstærk.

Anbefaling:

Vi anbefaler ved **TOOLOX-materialer** at bore **en kernehuls-Ø**, som er **0,05 til 0,3 mm større end anført i DIN**-oplysningerne (se tabel).

Gevindtype: M

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 352

Toleranceklasse: ISO 2X 6HX

Gevindstigning: 2,5 mm

Samlet længde L: 95 mm

Skaft-Ø D_s: 16 mm

Skaftfirkant □: 12 mm

Kernehul-Ø: 17,5 mm

Teknisk beskrivelse

Gevindstigning	2,5 mm
Gevind-Ø	20 mm
Gevinddybde	60 mm

Antal spånnoter	3
Skaft-Ø D _s	16 mm
Toleranceklasse	ISO 2X 6HX
Gevindtype	M
Samlet længde L	95 mm
Norm	DIN 352
Skæremateriale	HSS E
Skaftfirkant □	12 mm
Antal skær Z	3
Kernehul-Ø	17,5 mm
Gevindstørrelse	M20
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	C
Skærfasform	D
Skærfasform	A
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved bund- og gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Håndsnittap
Farvering	rød
Produkttype	Snittapper

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Alu > 10% Si	betinget egnet		

Stål < 1100 N/mm ²	egnet
Stål < 1400 N/mm ²	egnet
TOOLOX 33	egnet
GG (G)	betinget egnet
Olie	egnet
tør	betinget egnet