

## Kunststof-systemkuffert L-BOXX® tom, Type: 102



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	693330 102
GTIN	4045294435783
Artikelklasse	61G

### Beskrivelse

#### Udførelse:

I slagfast og stødsikkert ABS-kunststof, helt stænkvandsbeskyttet. Den robuste klikmekanisme muliggør enkel og hurtig samling eller adskillelse af kufferterne samt transport af flere kunststof-systemkufferter samtidig op til 40 kg. De ergonomisk formede greb og yderligere forsænkede greb giver en høj bærekomfort. Lågene kan klare op til 100 kg, læsekapacitet op til 25 kg.

#### Funktion:

IPX4: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger, men ingen beskyttelse mod fremmedlegemer eller berøring.

#### Bemærk:

Den passende rullevoغن til transport af op til 5 stk. L-BOXX® str. 102 fås under nr. 693370 str. 5.

### Teknisk beskrivelse

Udvendige mål, længde	442 mm
Udvendige mål, højde	117 mm
Indvendige mål, bredde	313 mm
Indvendige mål, højde	71 mm
Udvendige mål, bredde	357 mm
Indvendige mål, længde	375 mm
Vægt	2,1 kg
Emballage	Systemkuffert (L-Boxx)

Beskyttelsesklasse IP	IP X4
Materiale	ABS
Egenskab, kuffert	Kan stables
Produkttype	Værktøjstransportsystem