

Spiralborsæt HSS-Co8 nr. 114550 med kassette, TiAlN, Type: 1-10



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 115370 1-10 |
| GTIN | 4062406089870 |
| Artikelklasse | 11B |

Beskrivelse

Udførelse:

Bestående af spiralbor DIN 338.

Teknisk beskrivelse

| | |
|--------------------------|------------------|
| Bor i stigende størrelse | 0,5 mm |
| Antal bor | 19 |
| Skaft | Cylindrisk skaft |
| Borområde | 1 - 10 mm |
| Antal skær Z | 2 |
| Belægning | TiAlN |
| Skæremateriale | HSS Co 8 |
| Norm | DIN 338 |
| Tolerance, nom. Ø | h8 |
| Spidsvinkel | 135 grader |
| Spiralvinkel | 35 grader |
| Indvendig køling | nej |
| Produkttype | Spiralbor |

Brugerdata

| | Egnet til | V _c | ISO-kode |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------|
| Stål < 750 N/mm ² | betinget egnet | 37 m/min | P |
| Stål < 900 N/mm ² | egnet | 31 m/min | P |
| Stål < 1100 N/mm ² | egnet | 12 m/min | P |
| Stål < 1400 N/mm ² | egnet | 10 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | egnet | 20 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | egnet | 15 m/min | M |
| Ti > 850 N/mm ² | egnet | 6 m/min | S |
| Olie | egnet | | |
| våd, maksimal | egnet | | |

Tilbehør

| | |
|----------------------------------|------------|
| Spiralbor HSS-Co8 Ø DC h8 2,5 mm | 114550 2,5 |
| Spiralbor HSS-Co8 Ø DC h8 5 mm | 114550 5 |
| Spiralbor HSS-Co8 Ø DC h8 3,5 mm | 114550 3,5 |
| Spiralbor HSS-Co8 Ø DC h8 4,5 mm | 114550 4,5 |
| Spiralbor HSS-Co8 Ø DC h8 8 mm | 114550 8 |
| Spiralbor HSS-Co8 Ø DC h8 4 mm | 114550 4 |
| Spiralbor HSS-Co8 Ø DC h8 1 mm | 114550 1 |
| Spiralbor HSS-Co8 Ø DC h8 5,5 mm | 114550 5,5 |
| Spiralbor HSS-Co8 Ø DC h8 6,5 mm | 114550 6,5 |
| Spiralbor HSS-Co8 Ø DC h8 9 mm | 114550 9 |
| Spiralbor HSS-Co8 Ø DC h8 10 mm | 114550 10 |
| Spiralbor HSS-Co8 Ø DC h8 8,5 mm | 114550 8,5 |
| Spiralbor HSS-Co8 Ø DC h8 9,5 mm | 114550 9,5 |
| Spiralbor HSS-Co8 Ø DC h8 7 mm | 114550 7 |
| Spiralbor HSS-Co8 Ø DC h8 6 mm | 114550 6 |
| Spiralbor HSS-Co8 Ø DC h8 1,5 mm | 114550 1,5 |

| | |
|---|-------------|
| Spiralbor HSS-Co8 Ø DC h8 2 mm | 114550 2 |
| Spiralbor HSS-Co8 Ø DC h8 3 mm | 114550 3 |
| Spiralbor HSS-Co8 Ø DC h8 7,5 mm | 114550 7,5 |
| Kassette tom, til spiralbor DIN 338 Type 1-10 | 115470 1-10 |