

Garant**Spiralborsæt HSS-Co8 nr. 114550 som suppleringsæt, TiAlN, Type: 1-10****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	115375 1-10
GTIN	4062406089917
Artikelklasse	11B

Beskrivelse**Udførelse:**

Bestående af spiralbor DIN 338.

Til **ekstremt høj varmebestandighed, meget robust** takket være **den stabile kerne.**

Med tilspidsning form C.

Indvendig køling: nej

Skaft: Cylindrisk skaft

Antal skær Z: 2

Borområde: 1 - 10 mm

Antal bor: 19

Bor i stigende størrelse: 0,5 mm

Teknisk beskrivelse

Borområde	1 - 10 mm
Bor i stigende størrelse	0,5 mm
Antal bor	19
Skaft	Cylindrisk skaft
Antal skær Z	2
Belægning	TiAlN
Skæremateriale	HSS Co 8
Norm	DIN 338
Tolerance, nom. Ø	h8
Spidsvinkel	135 grader

Spiralvinkel	35 grader
Indvendig køling	nej
Farvering	blå
Produkttype	Spiralbor

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Stål < 750 N/mm ²	betinget egnet	37 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	31 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	egnet	12 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	egnet	10 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	egnet	20 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	egnet	15 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	egnet	6 m/min	S
Olie	egnet		
våd, maksimal	egnet		

Tilbehør

Spiralbor HSS-Co8 Ø DC h8 10 mm	114550 10
Spiralbor HSS-Co8 Ø DC h8 7 mm	114550 7
Spiralbor HSS-Co8 Ø DC h8 5,5 mm	114550 5,5
Spiralbor HSS-Co8 Ø DC h8 4,5 mm	114550 4,5
Spiralbor HSS-Co8 Ø DC h8 3,5 mm	114550 3,5
Spiralbor HSS-Co8 Ø DC h8 6 mm	114550 6
Spiralbor HSS-Co8 Ø DC h8 5 mm	114550 5
Spiralbor HSS-Co8 Ø DC h8 9 mm	114550 9
Spiralbor HSS-Co8 Ø DC h8 1 mm	114550 1
Spiralbor HSS-Co8 Ø DC h8 4 mm	114550 4

Spiralbor HSS-Co8 Ø DC h8 2,5 mm	114550 2,5
Spiralbor HSS-Co8 Ø DC h8 9,5 mm	114550 9,5
Spiralbor HSS-Co8 Ø DC h8 2 mm	114550 2
Spiralbor HSS-Co8 Ø DC h8 6,5 mm	114550 6,5
Spiralbor HSS-Co8 Ø DC h8 8,5 mm	114550 8,5
Spiralbor HSS-Co8 Ø DC h8 8 mm	114550 8
Spiralbor HSS-Co8 Ø DC h8 7,5 mm	114550 7,5
Spiralbor HSS-Co8 Ø DC h8 1,5 mm	114550 1,5
Spiralbor HSS-Co8 Ø DC h8 3 mm	114550 3