

Garant**Centreringskruestik, basisenhed Xtric, Type: 80MP****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	363000 80MP
GTIN	4062406090517
Artikelklasse	310

Beskrivelse**Udførelse:**

- Særdeles god tilgængelighed og perfekt symmetrisk.
- Komplet hærdet og fint fræset på undersiden.
- Spænding af rå- og færdigemner med minimalt bakke-/emneslid.
- Inklusive borer til LANG-positioneringssystem, kan tilpasses til GARANT ZeroClamp og Erowa ITS148 (str. 50 og 80) med mellemlade.
- Bakkeskift uden brug af værktøj. Ved at vende bakkerne er der mulighed for ændring af spændeområdet.
- Automatiseringsinterface.
- Genialt bakke-hurtigskiftesystem uden brug af værktøj.
- Spændekraft indtil 25 kN ved et drejningsmoment på 90 Nm.
- Hurtig og intuitiv betjening.
- Gentagelsesnøjagtighed <0,01 mm.
- Skala til forpositionering af spændemodulerne.
- Spindelmøtrik med eller uden pendulfunktion.
- Spændekant til spændejern.
- Centrumsindstilling med tapnøgle.

Anvendelse:

Perfekt til 5-sidet bearbejdning. Centrisk spænding.

Passer til:

Bakker nr. 363010 – 363045.

Leveringsomfang:

Basisskinne, spindel, spindelmøtrikker, **spindelafdækning nr. 363083.**

Specialtilbehør:

Sekskantskruetrækker nr. 627424 str. 5, tapnøgle nr. 628600 str. 2, momentnøgle nr. 656050, topnøgleindsats nr. 642229, spændejern nr. 363081 80 og 361165 CS1, GARANT spændebolt nr. 363190, adapterplader nr. 363079, 363080, 363085. Højdekonsol nr. 363090 (i kombination med nr. 363079). Monteringsstation nr. 358595 52/96.

Bemærk:

Passende bakker nr. 363010 – 363045 medfølger ikke. Spændesituation S2 opstår ved at vende bakken. Spændingshuller afhjælpes ved type XS og XSP og H med forskudte bakker.

Teknisk beskrivelse

Farvekode til passende tilbehør	Xtric 80
B	80 mm
Vægt	4 kg
Serie	Xtric
Spændekraft op til maks.	25 kN
L	220 mm
Pendulvinkel	±2 grader
Nøglestørrelse, mål	5 mm
Nøglestørrelse, mål	10 mm
Maks. moment	85 Nm
Spændeområde S1	0 - 126 mm
Spændeområde S2	74 - 194 mm
Højde H	40 mm
Længdenot	20 mm
Centermål på undersiden	52 mm
Produkttype	Maskinskruestik

Tilbehør

Parallelklodser. parmagnetisk Passer til længden mellem 2 foddele 20 mm

363075 20

363075 10

Parallelklodser. parmagnetisk Passer til længden mellem 2 foddele 10 mm	
Parallelklodser. parmagnetisk Passer til længden mellem 2 foddele 5 mm	363075 5
Parallelklodser. parmagnetisk Passer til længden mellem 2 foddele 20C mm	363075 20C
Bakkesystem, LANG, coatet Til type 80	363022 80
Parallelklodser. parmagnetisk Passer til længden mellem 2 foddele 22C mm	363075 22C
Spindelmøtrik, stiv, højre Type 80	363097 80
Bakke, standard, breddereduceret Til type 40C	363026 40C
Blød bakke Type 120S	363034 120S
Bakke standard Til type 80	363010 80
Parallelklodser. parmagnetisk Passer til længden mellem 2 foddele 15 mm	363075 15
Bakkesystem, LANG Til type 80	363018 80
Fikserings- og spændelistesæt Xtrik Type 80	363102 80
Parallelklodser. parmagnetisk Passer til længden mellem 2 foddele 7 mm	363075 7
Bakkesystem, LANG, breddereduceret Til type 40C	363030 40C
Parallelklodser. parmagnetisk Passer til længden mellem 2 foddele 22 mm	363075 22
Spindelleje, komplet Type 80/220	363008 80/220
6-kantet hoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 10 mm	642229 10
Blød bakke Type 120A	363034 120A
Spindelmøtrik, pendulerende, venstre Type 80	363098 80
Spindelmøtrik, pendulerende, højre Type 80	363099 80
Adapterplade til centreringsspænder ZS type / til spændetop-Ø 120 mm	363080 120
Momentnøgled med reverserbar skralde Maks. moment 120 Nm	656050 120
Bakke, standard, coatet Til type 80	363014 80