



## Påsætningsbakkesæt, 3 dele, Til patrontype: 210



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	313755 210
GTIN	2050001929785
Artikelklasse	33T

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Skrånet til små spænde-Ø.

**Fint fræsedede** noter og **præcisionssløbne** fortanding, **bruneret**.

#### Materiale:

Kvalitetsprodukt fra 16MnCr5.

#### Passer til :

**Spændepatroner** fra firmaerne Schunk, Röhms og andre spændepatronfabrikater.

#### Specialtilbehør:

Notsten nr. 313505 – 313605.

#### Bemærk:

- **Vær opmærksom på fortandingen, notbredde (D) og hulafstande (a, b) ved tilpasning til centerpatronen.**
- **Bakker i aluminium, på forespørgsel.**

passer til farvekode: Schunk spændepatron og bakker

Længde L: 102 mm

Bredde B: 35 mm

Højde H: 40 mm

Boringsafstand a: 20 mm

Boringsafstand b: 25 mm

Notbredde D: 14 mm

### Teknisk beskrivelse

Boringsafstand b	25 mm
------------------	-------

Længde L	102 mm
Notbredde D	14 mm
Bredde B	35 mm
Højde H	40 mm
Til gevind DIN 912	M12
Boringsafstand a	20 mm
Til patrontype	210 mm
passer til farvekode	Schunk spændepatron og bakker
Produkttype	Bakker til kilestangs-centrerpatron