



Påsætningsbakkesæt, 3 dele, Til patronstype: 315/21



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	313715 315/21
GTIN	2050001929723
Artikelklasse	33T

Beskrivelse

Udførelse:

Fint fræsede noter og **præcisions**sløbne fortanding, **bruneret**.

Materiale:

Kvalitetsprodukt fra 16MnCr5.

Passer til:

Spændepatroner fra firmaerne Schunk, Röhme og andre spændepatronfabrikater.

Specialtilbehør:

Notsten nr. 313505 – 313605.

Bemærk:

- **Vær opmærksom på fortandingen, notbredde (D) og hulafstande (a, b) ved tilpasning til centerpatronen.**
- **Bakker i aluminium, på forespørgsel.**

Teknisk beskrivelse

Boringsafstand b	30 mm
Højde H	60 mm
Til gevind DIN 912	M16
Boringsafstand a	39 mm
Notbredde D	21 mm
Til patronstype	315 mm

Længde L	129 mm
Bredde B	50 mm
passer til farvekode	Schunk spændepatron og bakker
Produkttype	Bakker til kilestangs-centrerpatron