



## Segmentbakkesæt, 3 dele, Stål, Til patronstype: 250



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	313435 250
GTIN	2050001929525
Artikelklasse	33T

### Beskrivelse

**Udførelse:**

Fint fræsede noter og præcisionslebne fortanding, bruneret.

**Anvendelse:**

Omfattende spænding med lav vridning.

**Materiale:**

Kvalitetsprodukt fra 16MnCr5.

**Passer til:**

Spændepatroner fra firmaerne Schunk, Röhme og andre spændepatronfabrikater.

**Specialtilbehør:**

Notsten nr. 313505 – 313605.

**Bemærk:**

- Vær opmærksom på fortandingen, notbredde (D) og hulafstande (a, b) ved tilpasning til centerpatronen.
- Bakker i aluminium, på forespørgsel.

### Teknisk beskrivelse

Til patronstype	250 mm
Højde H	70 mm
Længde L	80 mm
Boringsafstand b	28 mm
Boringsafstand a	30 mm

Bredde B	180 mm
Notbredde D	21 mm
Produkttype	Bakker til kilestangs-centrerpatron