



Centrerpatroner med justerbare bakker ROTA-S 2.0 med kort konus og grundbakker og hårde påsætningsbakker, DIN 702-3, Type / holder kort konus: 315/6



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	313137 315/6
GTIN	2050001928924
Artikelklasse	33U

Beskrivelse

Udførelse:

- **Maksimal rundløbs- og bakkeskiftøjagtighed.**
- **Lang levetid ved optimal præcision.**
- **Modulært beskyttelsesmuffesystem.**
- **Korteste klargøringstider.**
- **Patronenhed indsatshærdet op til Ø 315 mm.**
- **Stor gennemgangsboring (mål E!).**
- **Sikkerhedsstift af hensyn til maks. betjeningsikkerhed.**
- **Grundbakker compatible med patroner i system „F“ og system „Duro“.**
- **Fleksibel fastspænding af små og store emner.**
- **Ultrapræcis fastspænding af mindste indvendige Ø.**

Anvendelse:

Til spindelhoveder DIN 55027 med gevindtapper og flangemøtrikker. Centrerpatronen sættes direkte på spindelhovedet uden mellemflange.

Norm:

DIN 702-3.

Materiale:

Helt i stål, derfor egnet til høje omdrejningstal (se tabel).

Leveringsomfang:

1 sikkerhedsspændenøgle og 1 sæt monteringsskruer.

Inklusive 1 sæt grund- og hårde påsætningsbakker.

Specialtilbehør:

Reserve- og ekstrabakker, se nr. 313200 – 313350.

Farvekode for tilbehør: Schunk centrerpatron med justerbare bakker

Spændeområde med hårde påsætningsbakker udv.: 14 - 333 mm

Spændeområde med hårde påsætningsbakker indiv.: 95 - 326 mm

Spændevandring pr. bakke S: 9,9 mm

Udv. Ø A: 323 mm

Gennemgang E: 92 mm

Centrerkonus- Ø B: 106,39 mm

Teknisk beskrivelse

Gennemgang E	92 mm
Centrerkonus- Ø B	106,39 mm
Type	315
Vægt	62,1 kg
Spændeområde med hårde påsætningsbakker udv.	14 - 333 mm
maks. omdrejningstal	3400 min ⁻¹
Spændevandring pr. bakke S	9,9 mm
Udv. Ø A	323 mm
Gevindtappernes størrelse	M12
Antal gevindtapper	4
Spændeområde med hårde påsætningsbakker indiv.	95 - 326 mm
Holder, kort konus	6
Nøgle, indvendig sekskant K	16 mm
Serie	ROTA-S plus
Norm	DIN 702-3
Farvekode for tilbehør	Schunk centrerpatron med justerbare bakker
Produkttype	Centrerpatroner med justerbare bakker

Tilbehør

Hårdt bakkesæt 3 dele Til patrontype 315	313210 315
Basisbakkesæt, 3 dele, lige fortanding Til patrontype 315	313207 315
Basisbakkesæt, 3 dele, skrå fortanding Til patrontype 315	313205 315
Basisbakkesæt, 3 dele, skrå fortanding Til patrontype 315	313200 315
Hårdt bakkesæt 3 dele Til patrontype 315	313250 315