



## Påsætningsbakkesæt, 3 dele, Til patrontype: 250



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	313755 250
GTIN	2050002054448
Artikelklasse	33T

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Skrånet til små spænde-Ø.

**Fint fræsedede** noter og **præcisionssløbne** fortanding, **bruneret**.

#### Materiale:

Kvalitetsprodukt fra 16MnCr5.

#### Passer til :

**Spændepatroner** fra firmaerne Schunk, Röhms og andre spændepatronfabrikater.

#### Specialtilbehør:

Notsten nr. 313505 – 313605.

#### Bemærk:

- **Vær opmærksom på fortandingen, notbredde (D) og hulafstande (a, b) ved tilpasning til centerpatronen.**
- **Bakker i aluminium, på forespørgsel.**

passer til farvekode: Schunk spændepatron og bakker

Længde L: 125 mm

Bredde B: 42 mm

Højde H: 40 mm

Boringsafstand a: 30 mm

Boringsafstand b: 30 mm

Notbredde D: 16 mm

### Teknisk beskrivelse

Højde H	40 mm
---------	-------

Længde L	125 mm
Til patrontype	250 mm
Boringsafstand b	30 mm
Boringsafstand a	30 mm
Bredde B	42 mm
Notbredde D	16 mm
Til gevind DIN 912	M12
passer til farvekode	Schunk spændepatron og bakker
Produkttype	Bakker til kilestangs-centrerpatron