



Påsætningsbakkesæt, 3 dele, Til patrontype: 315



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	313755 315
GTIN	2050001929808
Artikelklasse	33T

Beskrivelse

Udførelse:

Skrånet til små spænde-Ø.

Fint fræsedede noter og **præcisionssløbne** fortanding, **bruneret**.

Materiale:

Kvalitetsprodukt fra 16MnCr5.

Passer til :

Spændepatroner fra firmaerne Schunk, Röhms og andre spændepatronfabrikater.

Specialtilbehør:

Notsten nr. 313505 – 313605.

Bemærk:

- **Vær opmærksom på fortandingen, notbredde (D) og hulafstande (a, b) ved tilpasning til centerpatronen.**
- **Bakker i aluminium, på forespørgsel.**

passer til farvekode: Schunk spændepatron og bakker

Længde L: 145 mm

Bredde B: 50 mm

Højde H: 50 mm

Boringsafstand a: 30 mm

Boringsafstand b: 30 mm

Notbredde D: 18 mm

Teknisk beskrivelse

Notbredde D	18 mm
-------------	-------

Højde H	50 mm
Bredde B	50 mm
Længde L	145 mm
Boringsafstand a	30 mm
Til patrontype	315 mm
Boringsafstand b	30 mm
Til gevind DIN 912	M14
passer til farvekode	Schunk spændepatron og bakker
Produkttype	Bakker til kilestangs-centrerpatron