



## Trykspændetænger runde, DIN 6343, 185 E, Spænde-Ø: 26mm



### Bestillingsdata

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 329555 26     |
| GTIN                | 4045197724823 |
| Artikelklasse       | 34D           |

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Spændetænger, **profil rund 1 mm stigende. Ved bestilling angives den ønskede spænde-Ø.**

#### Norm:

**DIN 6343**

#### Nøjagtighed:

**Rundløbstolerancer:** D = 1 til 10 mm = 0,02 mm D = 10 til 30 mm = 0,03 mm D = 30 til 60 mm = 0,04 mm

#### Bemærk:

Andre diametre og former (f.eks. 4-kant eller 6-kant) **på forespørgsel!**

Profil Ø 4,0 – 8,0 mm glat. Fra Ø 9,0 mm med tværriller.

### Teknisk beskrivelse

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| K               | 84 mm     |
| Spænde-Ø        | 26 mm     |
| Vinkel $\alpha$ | 15 grader |
| A               | 73 mm     |
| F               | 66 mm     |
| Samlet længde L | 110 mm    |
| Type            | 185 E     |

Produkttype

Spændehoved