



Centrerpatroner ROTA-S-plus 2.0 med udelte trinbakker, DIN 702-4, Type: 315



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	313115 315
GTIN	2050001928733
Artikelklasse	33U

Beskrivelse

Udførelse:

- **Maksimal rundløbs- og bakkeskiftenøjagtighed.**
- **Lang levetid ved optimal præcision.**
- **Modulært beskyttelsesmuffesystem.**
- **Korteste klargøringstider.**
- **Patronenhed indsatshærdet op til Ø 315 mm.**
- **Stor gennemgangsboring (mål E!).**
- **Sikkerhedsstift af hensyn til maks. betjeningsikkerhed.**
- **Grundbakker compatible med patroner i system „F“ og system „Duro“.**
- **Fleksibel fastspænding af små og store emner.**
- **Ultrapræcis fastspænding af mindste indvendige Ø.**

Infotekst:

Hærdet, ekstremt stift og poleret patronlegeme.

Grundbakker med skrå fortanding.

Speciel formgivning med sprøjt kant.

Trykknop til bakkeskift.

Bakkesikring (3-dobbelt – undtagen str. 400).

Låsestift til forpositionering af grundbakke.

Betjening med sekskant.

Anvendelse:

Til maskiner med cylindrisk centrerholder eller til fastholdelse ved hjælp af flange.
Fastgørelse med skruer forfra. Rørflanger skal altid først tilpasses på maskinen og derefter på centrerpatronen.

Norm:**DIN 702-4.****Materiale:**

Helt i stål, derfor egnet til høje omdrejningstal (se tabel).

Leveringsomfang:

1 sikkerhedsspændenøgle og 1 sæt monteringskruer.
Inklusive 1 sæt udelte trinbakker.

Specialtilbehør:

Reserve- og ekstrabakker, se nr. 313200 – 313350.

Teknisk beskrivelse

Nøgle, indvendig sekskant K	16 mm
maks. omdrejningstal	3400 min ⁻¹
Centrer-Ø B	300 mm
Spændeområde med hårde påsætningsbakker udv.	14 - 333 mm
Udv. Ø A	323 mm
Spændeområde med hårde påsætningsbakker indv.	95 - 326 mm
Patron- højde D	117 mm
Spændevandring pr. bakke S	9,9 mm
Type	315
Gennemgang E	92 mm
Vægt	54,2 kg
Serie	ROTA-S plus
Norm	DIN 702-4
Farvekode for tilbehør	Schunk centrerpatron med justerbare bakker
Produkttype	Centrerpatroner med justerbare bakker

Tilbehør

Hårdt bakkesæt 3 dele Til patrontype 315	313210 315
Basisbakkesæt, 3 dele,skrå fortanding Til patrontype 315	313200 315
Hårdt bakkesæt 3 dele Til patrontype 315	313250 315
Basisbakkesæt, 3 dele,skrå fortanding Til patrontype 315	313205 315
Basisbakkesæt, 3 dele,lige fortanding Til patrontype 315	313207 315