



Segmentbakkesæt, 3 dele, Stål, Til patronstype: 315



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	313435 315
GTIN	2050001929532
Artikelklasse	33T

Beskrivelse

Udførelse:

Fint fræsede noter og præcisionslebne fortanding, bruneret.

Anvendelse:

Omfattende spænding med lav vridning.

Materiale:

Kvalitetsprodukt fra 16MnCr5.

Passer til:

Spændepatroner fra firmaerne Schunk, Röhme og andre spændepatronfabrikater.

Specialtilbehør:

Notsten nr. 313505 – 313605.

Bemærk:

- Vær opmærksom på fortandingen, notbredde (D) og hulafstande (a, b) ved tilpasning til centerpatronen.
- Bakker i aluminium, på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Længde L	110 mm
Boringsafstand b	28 mm
Notbredde D	21 mm
Højde H	70 mm
Boringsafstand a	60 mm

Til patrontype	315 mm
Bredde B	240 mm
Produkttype	Bakker til kilestangs-centrerpatron