



Trinpåsetningsbakkesæt, 3 dele, Til patronstype: 315



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	313770 315
GTIN	2050001929853
Artikelklasse	33T

Beskrivelse

Udførelse:

Fint fræsede noter og præcisionslebne fortanding, bruneret.

Hærdet.

Anvendelse:

Til udvendig og indvendig spænding.

Materiale:

Kvalitetsprodukt fra 16MnCr5.

Passer til:

Spændepatroner fra firmaerne Schunk, Röhme og andre spændepatronfabrikater.

Specialtilbehør:

Notsten nr. 313505 – 313605.

Bemærk:

Senere indkøbte bløde bakker og trinkbakker skal udslibes i patronen til rundløb og planløb.

- Vær opmærksom på fortandingen, notbredde (D) og hulafstande (a, b) ved tilpasning til centerpatronen.
- Bakker i aluminium, på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Til patronstype	315 mm
Højde H	52 mm
Bredde B	50 mm

Boringsafstand b	30 mm
Notbredde D	21 mm
Boringsafstand a	20 mm
Længde L	104 mm
Til gevind DIN 912	M16
Materiale	Stål 16MnCr5
passer til farvekode	Schunk spændepatron og bakker
Produkttype	Bakker til kilestangs-centrerpatron