



## Trinbakkesæt, 3 dele, lige fortanding, Til patronstype: 315



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	313237 315
GTIN	2050001929457
Artikelklasse	33T

### Beskrivelse

#### Anvendelse:

Da bakkerne kan udskiftes eller justeres til den ønskede diameter **i løbet af få sekunder**, er det nyttigt at have flere bakkeenheder klar til brug ved maskinen. **Derved nedsættes omstillingstiden til et minimum.** Bakkeenhederne består f.eks. af flere sæt grundbakker med ikke-trindelte bløde bakker, som kan uddrejes til den ønskede diameter. Denne rationaliseringseffekt er ikke kun nødvendig på NC-maskiner, men også vigtig ved enhver drejemaskine.

Som dreje- eller borebakker.

#### Passer til:

Schunk-centrerpatron med justerbare bakker nr. 313115; 313117; 313135; 313137, Röhmcenrerpatron med justerbare bakker 313120; 313140 og andre centrerpatronsystemer med justerbare bakker.

#### Bemærk:

- **Senere indkøbte bløde bakker og trinbakker skal udslibes i patronen til rundløb og planløb.**
- **Vær opmærksom på fortandingen ved tilpasning til centrerpatronen.**

### Teknisk beskrivelse

Længde L	116,3 mm
Til patronstype	315 mm
Højde H	66 mm

Udførelse	2 trin
Bredde B	32 mm
Produkttype	Bakker til centrerpatron med justerbare bakker