

Garant**ER-spændemøtrik indvendig, Til ER: 32****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	309621 32
GTIN	4062406093464
Artikelklasse	31Z

Beskrivelse**Udførelse:**

Gevind og konus i en opspænding, slebne til højeste rundløbsnøjagtighed. Indvendig spændemøtrik med udvendigt gevind. **Med noter.**

Passer til:

ER-spændetangspatron med indvendigt gevind.

Specialtilbehør:

Gaffelnøgle (til str. 16), nr. 613300 str. 25.

Tætningsskiver nr. 309625; 309630; 309635; 309645.

Bemærk:

Patron og spændemøtrik er afbalanceret separat!

Teknisk beskrivelse

Udvendig Ø D	40 mm
Gevind	M40×1,5
Til ER	32 mm
Maks. tilspændingsmoment	70 Nm

Samlet længde L	17,5 mm
Nøglevidde str.	32 mm
Norm	DIN 6499 D
Produkttype	Spændemøtrik