

Garant**ER-spændemøtrik indvendig, Til ER: 40****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	309621 40
GTIN	4062406093471
Artikelklasse	31Z

Beskrivelse**Udførelse:**

Gevind og konus i en opspænding, slebne til højeste rundløbsnøjagtighed.

Indvendig spændemøtrik med udvendigt gevind. **Med noter.**

Passer til:

ER-spændetangspatron med indvendigt gevind.

Specialtilbehør:

Gaffelnøgle (til str. 16), nr. 613300 str. 25.

Tætningsskiver nr. 309625; 309630; 309635; 309645.

Bemærk:

Patron og spændemøtrik er afbalanceret separat!

Teknisk beskrivelse

Samlet længde L	20 mm
Udvendig Ø D	50 mm
Gevind	M50×1,5
Til ER	40 mm

Maks. tilspændingsmoment	120 Nm
passende hagenøgle nr. 628400	45/50
Norm	DIN 6499 D
Produkttype	Spændemøtrik