

**Garant****ER-spændemøtrik indvendig, Til ER: 16****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	309621 16
GTIN	4062406093440
Artikelklasse	31Z

**Beskrivelse****Udførelse:**

Gevind og konus i en opspænding, slebne til højeste rundløbsnøjagtighed. Indvendig spændemøtrik med udvendigt gevind. **Med sekskant** str. 25.

**Passer til:**

ER-spændetangspatron med indvendigt gevind.

**Specialtilbehør:**

Gaffelnøgle (til str. 16), nr. 613300 str. 25.

Tætningsskiver nr. 309625; 309630; 309635; 309645.

**Bemærk:**

Patron og spændemøtrik er afbalanceret separat!

**Teknisk beskrivelse**

Maks. tilspændingsmoment	40 Nm
Til ER	16 mm
Gevind	M24×1
Udvendig Ø D	24 mm

Samlet længde L	11 mm
Nøglevidde str.	19 mm
Norm	DIN 6499 D
Produkttype	Spændemøtrik