



## Centrerpatroner ROTA-S-plus 2.0 med udelte trinbakker, DIN 702-4, Type: 400



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	313115 400
GTIN	2050001928740
Artikelklasse	33U

### Beskrivelse

#### Udførelse:

- **Maksimal rundløbs- og bakkeskiftenøjagtighed.**
- **Lang levetid ved optimal præcision.**
- **Modulært beskyttelsesmuffesystem.**
- **Korteste klargøringstider.**
- **Patronenhed indsatshærdet op til Ø 315 mm.**
- **Stor gennemgangsboring (mål E!).**
- **Sikkerhedsstift af hensyn til maks. betjeningsikkerhed.**
- **Grundbakker compatible med patroner i system „F“ og system „Duro“.**
- **Fleksibel fastspænding af små og store emner.**
- **Ultrapræcis fastspænding af mindste indvendige Ø.**

#### Infotekst:

Hærdet, ekstremt stift og poleret patronlegeme.

Grundbakker med skrå fortanding.

Speciel formgivning med sprøjtetekant.

Trykknop til bakkeskift.

Bakkesikring (3-dobbelt – undtagen str. 400).

Låsestift til forpositionering af grundbakke.

Betjening med sekskant.

**Anvendelse:**

Til maskiner med cylindrisk centrerholder eller til fastholdelse ved hjælp af flange. Fastgørelse med skruer forfra. Rørflanger skal altid først tilpasses på maskinen og derefter på centrerpatronen.

**Norm:****DIN 702-4.****Materiale:**

Helt i stål, derfor egnet til høje omdrejningstal (se tabel).

**Leveringsomfang:**

1 sikkerhedsspændenøgle og 1 sæt monteringskruer.  
Inklusive 1 sæt udelte trinbakker.

**Specialtilbehør:**

**Reserve- og ekstrabakker**, se nr. 313200 – 313350.

---

**Teknisk beskrivelse**

Type	400
Gennemgang E	102 mm
Spændeområde med hårde påsætningsbakker udv.	20 - 408 mm
Spændevandring pr. bakke S	12 mm
Patron- højde D	124 mm
Nøgle, indvendig sekskant K	19 mm
maks. omdrejningstal	2200 min <sup>-1</sup>
Centrer-Ø B	380 mm
Spændeområde med hårde påsætningsbakker indv.	137 - 408 mm
Vægt	99 kg
Udv. Ø A	408 mm
Serie	ROTA-S plus
Norm	DIN 702-4
Farvekode for tilbehør	Schunk centrerpatron med justerbare bakker
Produkttype	Centrerpatroner med justerbare bakker

**Tilbehør**

Basisbakkesæt, 3 dele,skrå fortanding Til patrontype 400	313200 400
Basisbakkesæt, 3 dele,lige fortanding Til patrontype 400	313207 400
Basisbakkesæt, 3 dele,skrå fortanding Til patrontype 400	313205 400
Hårdt bakkesæt 3 dele Til patrontype 400	313210 400