



Centrerpatroner med justerbare bakker ROTA-S 2.0 med kort konus og udelte trinbakker, DIN 702-3, Type / holder kort konus: 315/8



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	313135 315/8
GTIN	2050001928863
Artikelklasse	33U

Beskrivelse

Udførelse:

- **Maksimal rundløbs- og bakkeskiftøjagtighed.**
- **Lang levetid ved optimal præcision.**
- **Modulært beskyttelsesmuffesystem.**
- **Korteste klargøringstider.**
- **Patronenhed indsatshærdet op til Ø 315 mm.**
- **Stor gennemgangsboring (mål E!).**
- **Sikkerhedsstift af hensyn til maks. betjeningsikkerhed.**
- **Grundbakker compatible med patroner i system „F“ og system „Duro“.**
- **Fleksibel fastspænding af små og store emner.**
- **Ultrapræcis fastspænding af mindste indvendige Ø.**

Anvendelse:

Til spindelhoveder DIN 55027 med gevindtapper og flangemøtrikker. Centrerpatronen sættes direkte på spindelhovedet uden mellemflange.

Norm:

DIN 702-3.

Materiale:

Helt i stål, derfor egnet til høje omdrejningstal (se tabel).

Leveringsomfang:

1 sikkerhedsspændenøgle og 1 sæt monteringsskruer.
Inklusive 1 sæt udelte trinbakker.

Specialtilbehør:

Reserve- og ekstrabakker, se nr. 313200 – 313350.

Teknisk beskrivelse

Antal gevindtapper	4
Gevindtappernes størrelse	M16
Gennemgang E	92 mm
Holder, kort konus	8
maks. omdrejningstal	3400 min ⁻¹
Centrerkonus- Ø B	139,735 mm
Vægt	62,6 kg
Udv. Ø A	323 mm
Spændeområde med hårde påsætningsbakker indv.	95 - 326 mm
Spændevandring pr. bakke S	9,9 mm
Spændeområde med hårde påsætningsbakker udv.	14 - 333 mm
Type	315
Nøgle, indvendig sekskant K	16 mm
Serie	ROTA-S plus
Norm	DIN 702-3
Farvekode for tilbehør	Schunk centrerpatron med justerbare bakker
Produkttype	Centrerpatroner med justerbare bakker

Tilbehør

Hårdt bakkesæt 3 dele Til patronstype 315	313250 315
Basisbakkesæt, 3 dele, skrå fortanding Til patronstype 315	313205 315

Basisbakkesæt, 3 dele,lige fortanding Til patrontype 315	313207 315
Hårdt bakkesæt 3 dele Til patrontype 315	313210 315
Basisbakkesæt, 3 dele,skrå fortanding Til patrontype 315	313200 315