



Centrerpatroner med justerbare bakker ROTA-S 2.0 med kort konus og grundbakker og hårde påsætningsbakker, DIN 702-3, Type / holder kort konus: 200/5



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	313137 200/5
GTIN	2050001928887
Artikelklasse	33U

Beskrivelse

Udførelse:

- **Maksimal rundløbs- og bakkeskiftøjagtighed.**
- **Lang levetid ved optimal præcision.**
- **Modulært beskyttelsesmuffesystem.**
- **Korteste klargøringstider.**
- **Patronenhed indsatshærdet op til Ø 315 mm.**
- **Stor gennemgangsboring (mål E!).**
- **Sikkerhedsstift af hensyn til maks. betjeningsikkerhed.**
- **Grundbakker compatible med patroner i system „F“ og system „Duro“.**
- **Fleksibel fastspænding af små og store emner.**
- **Ultrapræcis fastspænding af mindste indvendige Ø.**

Anvendelse:

Til spindelhoveder DIN 55027 med gevindtapper og flangemøtrikker. Centrerpatronen sættes direkte på spindelhovedet uden mellemflange.

Norm:

DIN 702-3.

Materiale:

Helt i stål, derfor egnet til høje omdrejningstal (se tabel).

Leveringsomfang:

1 sikkerhedsspændenøgle og 1 sæt monteringsskruer.

Inklusive 1 sæt grund- og hårde påsætningsbakker.

Specialtilbehør:

Reserve- og ekstrabakker, se nr. 313200 – 313350.

Teknisk beskrivelse

Type	200
Spændevandring pr. bakke S	7 mm
Spændeområde med hårde påsætningsbakker udv.	8 - 208 mm
Gennemgang E	52 mm
Holder, kort konus	5
maks. omdrejningstal	4800 min ⁻¹
Vægt	18,6 kg
Udv. Ø A	206 mm
Spændeområde med hårde påsætningsbakker indv.	72 - 224 mm
Gevindtappernes størrelse	M10
Antal gevindtapper	4
Centrerkonus- Ø B	82,575 mm
Nøgle, indvendig sekskant K	12 mm
Serie	ROTA-S plus
Norm	DIN 702-3
Farvekode for tilbehør	Schunk centrerpatron med justerbare bakker
Produkttype	Centrerpatroner med justerbare bakker

Tilbehør

Hårdt bakesæt 3 dele Til patronstype 200

313250 200

Basisbakkesæt, 3 dele,skrå fortanding Til patrontype 200	313205 200
Basisbakkesæt, 3 dele,lige fortanding Til patrontype 200	313207 200
Basisbakkesæt, 3 dele,skrå fortanding Til patrontype 200	313200 200
Hårdt bakkesæt 3 dele Til patrontype 200	313210 200