


**CNMM 1204XR, Type: PR015S****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250488 PR015S
GTIN	4960664837748
Artikelklasse	25E

Beskrivelse

CNMM 1204XR PR015S Type: PR015S
Spånryder: SX
Skæredybde a_p : 0,5 - 4 mm
Tilspænding f : 0,15 - 0,45 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 25 - 70 m/min

Teknisk beskrivelse

Skæredybde a_p	0,5 - 4 mm
Skæremateriale	HM
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Primær anvendelse	S
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	25 - 70 m/min
Type	PR015S
Spånryder	SX
Skærebetingelse	let afbrudt.

Tilspænding f	0,15 - 0,45 mm/o
Belægning	Megacoat Hard
ISO-kode, vendeskærsplade	CNMM 1204XR
Antal skift/skær	4
Underlægsplade	259031 15
Produkttype	Vendeskærsplade til drejning