

**CNMM 1204XL, Type: PR005S****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250489 PR005S
GTIN	4960664836970
Artikelklasse	25E

**Beskrivelse**

CNMM 1204XL PR005S Type: PR005S

Spånbryder: SX

Skæredybde  $a_p$ : 0,5 - 4 mm

Tilspænding  $f$ : 0,15 - 0,45 mm/o

Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 30 - 90 m/min

**Teknisk beskrivelse**

Type	PR005S
Skæredybde $a_p$	0,5 - 4 mm
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	30 - 90 m/min
Primær anvendelse	S
Spånbryder	SX
Skæremateriale	HM
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skærebetingelse	kontinuerlig

Tilspænding f	0,15 - 0,45 mm/o
Belægning	Megacoat Hard
ISO-kode, vendeskærsplade	CNMM 1204XL
Antal skift/skær	4
Underlægsplade	259031 15
Produkttype	Vendeskærsplade til drejning