

**CNMM 1204XL, Type: PR015S****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250489 PR015S
GTIN	4960664837731
Artikelklasse	25E

**Beskrivelse**

CNMM 1204XL PR015S Type: PR015S

Spånbryder: SX

Skæredybde  $a_p$ : 0,5 - 4 mm

Tilspænding  $f$ : 0,15 - 0,45 mm/o

Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 25 - 70 m/min

**Teknisk beskrivelse**

Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	25 - 70 m/min
Skæredybde $a_p$	0,5 - 4 mm
Primær anvendelse	S
Tilspænding $f$	0,15 - 0,45 mm/o
Skæremateriale	HM
Spånbryder	SX
Type	PR015S

Skærebetingelse	let afbrudt.
Belægning	Megacoat Hard
ISO-kode, vendeskærsplade	CNMM 1204XL
Antal skift/skær	4
Underlægsplade	259031 15
Produkttype	Vendeskærsplade til drejning