

**FRANKEN****Flipchart-tavle, Type: 20****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	974540 20
GTIN	4016946211451
Artikelklasse	930

**Beskrivelse****Udførelse:**

Højdeindstillelig tavle, **magnetisk** og **til at skrive på**. Hurtigskifteholder til alle gængse Flipchart-blokke. Med praktisk opbevaringsbakke. Let opstilling uden værktøj. Flipchart **mobil**. Glasfiberforstærket rund kunststoffod med 5 låsbare hjul og 2 sidearme.

**Lakering:**

Lysegrå

**Teknisk beskrivelse**

Antal hjul	5
Opstillingssituation	Rund kunststoffod med 5 hjul
Tavle, højde	950 mm
Tavle, bredde	670 mm
Materiale, fod	glasfiberforstærket kunststof
Vægt	10 kg
Ståflade, bredde	625 mm

Højdeindstillelig	ja
Type	20
Højde	1950 mm
Ståflade, dybde	575 mm
med skrivesæt	nej
Højdeindstillingsområde	1800 - 1950 mm
Produkttype	Flipchart