

Garant**Skærholder Medium til planindstik, Venstre, Ø-område Indstik D1 / D2:
17/30mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 274022 17/30 |
| GTIN | 4062406094218 |
| Artikelklasse | 21U |

Beskrivelse**Udførelse:**

Til skæreplatter nr. 275000 – 275015.

Anvendelse:

Sammen med holder til vendeskærsplatter nr. 274002 eller alternativt med adapter nr. 274001 og passende grundholder til klinger.

Advarsel:

Uden montageskruer (leveres med klemholderne). Monteringsnøglen nr. 279940 skal bestilles separat.

Bemærk:

D_1 = min. Ø til det første indstik / D_2 = maks. Ø til det første indstik.

Teknisk beskrivelse

| | |
|-----------------------------|---------|
| Min. 1. indstiks-Ø D_1 | 17 mm |
| Maks. skæredybde t_{maks} | 18 mm |
| Maks. 1. indstiks-Ø D_2 | 30 mm |
| Indsatstype | Venstre |
| Systemnøgle | ja |
| Stikbredde W | 4 mm |

Produkttype

Skærholder