



Centrerpatroner med justerbare bakker ROTA-S 2.0 med kort konus og udelte trinbakker, DIN 702-3, Type / holder kort konus: 250/8



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	313135 250/8
GTIN	2050001928849
Artikelklasse	33U

Beskrivelse

Udførelse:

- **Maksimal rundløbs- og bakkeskiftenøjagtighed.**
- **Lang levetid ved optimal præcision.**
- **Modulært beskyttelsesmuffesystem.**
- **Korteste klargøringstider.**
- **Patronenhed indsatshærdet op til Ø 315 mm.**
- **Stor gennemgangsboring (mål E!).**
- **Sikkerhedsstift af hensyn til maks. betjeningsikkerhed.**
- **Grundbakker compatible med patroner i system „F“ og system „Duro“.**
- **Fleksibel fastspænding af små og store emner.**
- **Ultrapræcis fastspænding af mindste indvendige Ø.**

Anvendelse:

Til spindelhoveder DIN 55027 med gevindtapper og flangemøtrikker. Centrerpatronen sættes direkte på spindelhovedet uden mellemflange.

Norm:

DIN 702-3.

Materiale:

Helt i stål, derfor egnet til høje omdrejningstal (se tabel).

Leveringsomfang:

1 sikkerhedsspændenøgle og 1 sæt monteringskruer.
Inklusive 1 sæt udelte trinbakker.

Specialtilbehør:

Reserve- og ekstrabakker, se nr. 313200 – 313350.

Teknisk beskrivelse

Spændeområde med hårde påsætningsbakker udv.	10 - 250 mm
Holder, kort konus	8
Centrerkonus- Ø B	139,735 mm
Spændevandring pr. bakke S	7,7 mm
maks. omdrejningstal	4200 min ⁻¹
Udv. Ø A	256 mm
Vægt	33,9 kg
Type	250
Antal gevindtapper	4
Gevindtappernes størrelse	M16
Gennemgang E	62 mm
Spændeområde med hårde påsætningsbakker indv.	92 - 252 mm
Nøgle, indvendig sekskant K	16 mm
Serie	ROTA-S plus
Norm	DIN 702-3
Farvekode for tilbehør	Schunk centrerpatron med justerbare bakker
Produkttype	Centrerpatroner med justerbare bakker

Tilbehør

Hårdt bakkesæt 3 dele Til patrontype 250	313210 250
Basisbakkesæt, 3 dele, lige fortanding Til patrontype 250	313207 250

Basisbakkesæt, 3 dele,skrå fortanding Til patrontype 250	313205 250
Hårdt bakkesæt 3 dele Til patrontype 250	313250 250
Basisbakkesæt, 3 dele,skrå fortanding Til patrontype 250	313200 250