

Kontorbord Lysegrå, Bredde: 1600 mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	974041 1600
GTIN	2050002048256
Artikelklasse	91Q

Beskrivelse

Udførelse:

Komfortabelt skrivebord med trinløs **højdeindstilling** (indstillingsområde **680 – 820 mm**).
Stabilt understel med tværramme.
Fodrør af 2 mm stålformrør, 50/50 mm, kvadratisk.
Med formluttende forbundet afstivningsramme.
Optimal benplads på grund af ergonomisk placeret stel.
Melaminbordplade 25 mm tyk med **lysegrå overflade**.

Lakering:

Fodstel, metalgrå **pulverlakeret**.
Pladetykkelse: 25 mm
Højdeindstillingsområde: 680 - 820 mm
Bredde: 1600 mm
Dybde: 800 mm
Arbejdsplade, tykkelse: 25 mm

Teknisk beskrivelse

Platteform	Firkant
Materiale, bordplade	Kunstharpikslamineret spånplade
Overflade, bordplade	Kunststof lysegråt
Højdeindstillingsområde	680 - 820 mm
Bredde	1600 mm

Belægning, bordplade	Melamin
Arbejdsplade, tykkelse	25 mm
Farve overflade arbejdsplade	lysegrå
Dybde	800 mm
Højdeindstilling, arbejdsplads	680-820 mm
Udførelse højdeindstilling	Mekanisk
Pladetykkelse	25 mm
Produkttype	Kontorbord

Tilbehør

Kabelgennemføring Antal bøsninger 2LR	974100 2LR
Kabelgennemføring Antal bøsninger 1R	974100 1R
Kabelgennemføring Antal bøsninger 1M	974100 1M
Kabelgennemføring Antal bøsninger 1L	974100 1L
Kabelkanal kan klappes Passer til bordbredde 1600 mm	974120 1600
Benrumsdækplade metal Passer til bordbredde 1600 mm	974111 1600
Benrumsdækplade Træ Passer til bordbredde 1600 mm	974110 1600
Akustik-skillevæg Type 1600	974150 1600
PC-holder Type 1	974130 1