

## Kontorbord Bøg, Bredde: 2000 mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	974040 2000
GTIN	2050002048249
Artikelklasse	91Q

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Komfortabelt skrivebord med trinløs **højdeindstilling** (indstillingsområde **680 – 820 mm**).

Stabilt understel med tværramme.

Fodrør af 2 mm stålformrør, 50/50 mm, kvadratisk.

Med forssluttende forbundet afstivningsramme.

Optimal benplads på grund af ergonomisk placeret stel.

Melaminbordplade 25 mm tyk med **dekorationsoverflade i bøg**.

#### Lakering:

Fodstel, metalgrå **pulverlakeret**.

Pladetykkelse: 25 mm

### Teknisk beskrivelse

Højdeindstilling, arbejdsplads	680-820 mm
Udførelse højdeindstilling	Mekanisk
Pladetykkelse	25 mm
Produkttype	Kontorbord

### Tilbehør

Kabelgennemføring Antal bøsninger 2LR	974100 2LR
Kabelgennemføring Antal bøsninger 1R	974100 1R
Kabelgennemføring Antal bøsninger 1M	974100 1M
Kabelgennemføring Antal bøsninger 1L	974100 1L
Kabelkanal kan klappes Passer til bordbredde 2000 mm	974120 2000
Benrumsdækplade metal Passer til bordbredde 2000 mm	974111 2000
Benrumsdækplade Træ Passer til bordbredde 2000 mm	974110 2000
Akustik-skillevæg Type 2000	974150 2000
PC-holder Type 1	974130 1