



Centrerpatroner med justerbare bakker ROTA-S 2.0 med kort konus og grundbakker og hårde påsætningsbakker, DIN 702-3, Type / holder kort konus: 250/6



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	313137 250/6
GTIN	2050001928900
Artikelklasse	33U

Beskrivelse

Udførelse:

- **Maksimal rundløbs- og bakkeskiftøjagtighed.**
- **Lang levetid ved optimal præcision.**
- **Modulært beskyttelsesmuffesystem.**
- **Korteste klargøringstider.**
- **Patronenhed indsatshærdet op til Ø 315 mm.**
- **Stor gennemgangsboring (mål E!).**
- **Sikkerhedsstift af hensyn til maks. betjeningsikkerhed.**
- **Grundbakker compatible med patroner i system „F“ og system „Duro“.**
- **Fleksibel fastspænding af små og store emner.**
- **Ultrapræcis fastspænding af mindste indvendige Ø.**

Anvendelse:

Til spindelhoveder DIN 55027 med gevindtapper og flangemøtrikker. Centrerpatronen sættes direkte på spindelhovedet uden mellemflange.

Norm:

DIN 702-3.

Materiale:

Helt i stål, derfor egnet til høje omdrejningstal (se tabel).

Leveringsomfang:

1 sikkerhedsspændenøgle og 1 sæt monteringsskruer.

Inklusive 1 sæt grund- og hårde påsætningsbakker.

Specialtilbehør:

Reserve- og ekstrabakker, se nr. 313200 – 313350.

Farvekode for tilbehør: Schunk centrerpatron med justerbare bakker

Spændeområde med hårde påsætningsbakker udv.: 10 - 250 mm

Spændeområde med hårde påsætningsbakker indiv.: 92 - 252 mm

Spændevandring pr. bakke S: 7,7 mm

Udv. Ø A: 256 mm

Gennemgang E: 62 mm

Centrerkonus- Ø B: 106,39 mm

Teknisk beskrivelse

maks. omdrejningstal	4200 min ⁻¹
Gevindtappernes størrelse	M12
Vægt	33,2 kg
Type	250
Holder, kort konus	6
Spændeområde med hårde påsætningsbakker udv.	10 - 250 mm
Spændeområde med hårde påsætningsbakker indiv.	92 - 252 mm
Spændevandring pr. bakke S	7,7 mm
Centrerkonus- Ø B	106,39 mm
Udv. Ø A	256 mm
Antal gevindtapper	4
Gennemgang E	62 mm
Nøgle, indvendig sekskant K	16 mm
Serie	ROTA-S plus
Norm	DIN 702-3
Farvekode for tilbehør	Schunk centrerpatron med justerbare bakker
Produkttype	Centrerpatroner med justerbare bakker

Tilbehør

Basisbakkesæt, 3 dele, skrå fortanding Til patrontype 250	313205 250
Basisbakkesæt, 3 dele, lige fortanding Til patrontype 250	313207 250
Basisbakkesæt, 3 dele, skrå fortanding Til patrontype 250	313200 250
Hårdt bakkesæt 3 dele Til patrontype 250	313250 250
Hårdt bakkesæt 3 dele Til patrontype 250	313210 250