



Påsætningsbakkesæt, 3 dele, Til patrontype: 165



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	313755 165
GTIN	2050001929778
Artikelklasse	33T

Beskrivelse

Udførelse:

Skrånet til små spænde-Ø.

Fint fræsedede noter og **præcisionssløbne** fortanding, **bruneret**.

Materiale:

Kvalitetsprodukt fra 16MnCr5.

Passer til :

Spændepatroner fra firmaerne Schunk, Röhms og andre spændepatronfabrikater.

Specialtilbehør:

Notsten nr. 313505 – 313605.

Bemærk:

- **Vær opmærksom på fortandingen, notbredde (D) og hulafstande (a, b) ved tilpasning til centerpatronen.**
- **Bakker i aluminium, på forespørgsel.**

passer til farvekode: Schunk spændepatron og bakker

Længde L: 82 mm

Bredde B: 32 mm

Højde H: 32 mm

Boringsafstand a: 15 mm

Boringsafstand b: 20 mm

Notbredde D: 12 mm

Teknisk beskrivelse

Højde H	32 mm
---------	-------

Længde L	82 mm
Boringsafstand b	20 mm
Til gevind DIN 912	M10
Til patrontype	165 mm
Notbredde D	12 mm
Boringsafstand a	15 mm
Bredde B	32 mm
passer til farvekode	Schunk spændepatron og bakker
Produkttype	Bakker til kilestangs-centrerpatron